

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/multimetr-trms-lcd-6000max-ncv-vc99-maxminhold-temp-hfe-bargraf-duty-p-35939.html>



## Multimetr TRMS LCD 6000max NCV VC99, MAX/MIN/HOLD, Temp, hFE, Bargraf, Duty

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Včetně DPH           | <b>1 433 Kč</b>    |
| Bez DPH              | <b>1 184 Kč</b>    |
| Dostupnost           | <b>Na vyžádání</b> |
| Dostupnost na skladě | <b>11 kus</b>      |
| Dodací lhůty:        | <b>3-5 dny</b>     |
| Katalogové číslo     | <b>111575</b>      |
| Výrobce              | <b>EnergyLab</b>   |

### Popis produktu

#### Multimetr TRMS LCD 6000max NCV VC99

Multimetr 3 a 5/6 číslic (max čtení 6000) charakterizovaný stabilním provozem a dobrými parametry. Vybaven 24mm podsvíceným LCD displejem, který umožňuje snadné čtení a pohodlné ovládání pro měření ve vysokém rozlišení. Mezi parametry měřené multimetrem patří: DCV, ACV, DCA, ACA, odpor, kapacita, frekvence, NCV (bezkontaktní snímání napětí), pulzní náplň, teplota, diodový test, test kontinuity. Přístroj je navržen v souladu s normou IEC61010 a má kategorii měření CAT II 1000V.

#### Funkce:

- LCD displej
- Maximální indikace 6000 (3 5/6 číslic )
- Odběr vzorků 3x/s
- Analogový 61-segmentový sloupcový graf
- Automatická indikace polarity
- Automatická změna rozsahů
- Rozsah Ruční změna rozsahů
- Metoda měření: A/D převodník s dvojitou integrací
- SKUTEČNÁ efektivní hodnota RMS RMS (na základě křivky sinusového RMS)
- Data Hold aktuální výsledek zastavení na LCD
- MIN./MAX. maximální zapamatování
- Relativní měření/odečet nuly
- Měření zátěžového pulzního naplnění
- Detekce bezkontaktního napětí NCV
- Varovné displeje vysokého napětí
- Automatické vypnutí

#### Jiné:

- Napájení: AAA, 1,5V 2ks
- Provozní podmínky: 0°C~40 °C, relativní vlhkost (RH)
- Podmínky skladování: -10°C~50°C, relativní vlhkost (RH)
- Rozměry: 93 mm x 35 mm x 185 mm
- Hmotnost: 290 g (s baterií)
- Standardní vybavení: testovací kabely, termočlánek TP-01, baterie, uživatelská příručka