

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/pjec-stanice-quick-236-90w-80-480-stc-esd-safe-p-2248.html>

Pájecí stanice QUICK 236 90W 80-480 st.C ESD SAFE

Včetně DPH	4 389 Kč
Bez DPH	3 627 Kč
Dostupnost	Na vyžádání
Dostupnost na skladě	11 ks.
Dodací lhůty:	3-5 dny
Katalogové číslo	00014427
Výrobce	QUICK

Popis produktu

QUICK 236 ESD Pájecí stanice

Vlastnosti

- Profesionální stanice nové generace antistatické provedení (ESD)
- Keramické topné těleso s vysokou životností
- Účinná regulace teploty hrotu - hrot se snímačem umístěným na konci tělesa
- Topný systém vysoké frekvence 400 kHz (Elektromagnetické těleso)
- Integrovaný s čidlem teploty hrot - umístěn co nejblíže k pracovní špičce
- Velmi rychlý ohřev a kompenzace teploty hrotu
- Hrot rychle vymenitelný s teplotním čidlem.
- Regulace teploty mikroprocesorem PID
- Digitální kalibrace teploty
- Volba provozních režimů, v závislosti na povaze procesy pájení
- Přístup k nastavení chráněný heslem
- Extrémně lehká pájecí kolba
- Snadno čitelný duální, podsvícený digitální displej LCD ukazující aktuální teplotu hrotu a nastavenou
- Možnost pamatování nastavení teploty
- Pevné uzemění hrotu, další zásuvka uzemnění stanice
- Programovatelné přípustné odchylky teploty hrotu s signalizací jejich překročení
- Zprávy o poruchách
- Široký výběr hrotů kompatibilní s RoHS

Specifikace

- Teplotní rozsah 80 ° C až 480 ° C
- Stabilizace teploty ± 2 ° C
- Vstupní napětí 230V 50Hz
- Výstupní napětí 30V AC
- Maximální výkon 90W
- Okolní teplota 40 ° C
- Způsob ohřívání - keramické těleso
- Odolnost hrotu (zem)
- Potenciál hrotu (zem)
- Programovatelné "sleep" 0 ~ 99 min, 50 ° C až 250 ° C
- Blokování nastavení teploty. Heslo
- Nastavení teploty, a další funkce 3 tlačítka
- Rozměry stanice (Š x H x V) 105 x 160 x 125 mm
- Hmotnost 2,6 kg

-
- Rozměry páječi kolby L = 190 mm (kabel L = 1,3 m)
 - Hmotnost páječi kolby 45 g bez kabelu

V soupravě:

- Kolba Quick907D s hrotem T-1,
- Stojan na pájecí kolbu 907D,
- Houba (RoHS),
- Napájecí kabel,
- Uzemňovací drát,
- Náhradní pojistka 1A/250V
- Návod

Volitelně:

čistič hrotu na na podstavci [204006], čistší hrotu (vymenný) [204005]

Příslušenství pro stanice dostupné v našem e-shopu

