

Odkaz na produkt <https://pajtech.cz/tm84-2-kanlový-teplomr-kl-005-k-j-t-e-r-s-n-tenmars-p-17205.html>

TM84 2-kanálový teploměr kl 0.05% K,J,T,E, R,S,N TENMARS

Včetně DPH	3 328 Kč
Bez DPH	2 750 Kč
Dostupnost	Není skladem
Katalogové číslo	111160

Popis produktu

Vlastnosti TENMARS TM84:

- Duální podsvícený pětimístný LCD displej s počtem až 99999
- Měření v jednotkách: ° C / ° F / ° K
- Teplotní stupnice: ITS-90
- Funkce Data Hold
- Autorozsah
- Funkce
- Automatické vypnutí po 15 minutách nečinnosti zařízení
- Zobrazení hodnoty MAX / MIN, průměrné hodnoty z měření
- Alarm nastavení prahových hodnot
- Překročení rozsahu měření signalizovaného symbolem "OL" nebo "-OL"
- Indikátor vybití akumulátoru zařízení
- Napájení 9V alkalické baterie (NEDA 1604, IEC 6F22, JIS 006P)
- Životnost baterie je asi 100 hodin práce

Rozsahy TENMARS TM84:

- Sonda typ K -200°C ~ +1372°C (-328°F ~ +2501°F)
- Sonda typ J -210°C ~ +1200°C (-346°F ~ +2192°F)
- Sonda typ T -250°C ~ +400°C (-418°F ~ +752°F)
- Sonda typ E -210°C ~ +1000°C (-346°F ~ +1832°F)
- Sonda typ R/S 0°C ~ +1767°C (+32°F ~ +3212°F)
- Sonda typ N -150°C ~ +1300°C (-238°F ~ +2372°F)

Rozlišení TENMARS TM84:

- Sondy K / J / T / E / N: 0,1
- Sondy R / S: 1

Přesnost TENMARS TM84:

- Sondy K / J / T / E / N
 - $\pm(0,05\%_{\text{ww}} + 0,7^{\circ}\text{C} / 1,4^{\circ}\text{F})$ -250°C ~ -100°C (-418°F ~ -148°F)
 - $\pm(0,05\%_{\text{ww}} + 0,7^{\circ}\text{C} / 1,0^{\circ}\text{F})$ -100°C ~ +1372°C (-148°F ~ +2501°F)
- Sonda R / S
 - $\pm(0,05\%_{\text{ww}} + 2,0^{\circ}\text{C} / 4,0^{\circ}\text{F})$ 0°C ~ 1767°C (32°F ~ +3212°F)

Teplotní koeficient (změna přesnosti měření) TENMARS TM84:

- Přidejte 0,01% + 0,03 ° C na indikaci / stupeň 1 ° C při teplotě pod +18 ° C nebo nad + 28 ° C (pod + 64 ° F, nad + 82

-
- ° F).
- Pod -100 ° C (-148 ° F): přidat 0,04% pro označení sond K, J, T, E a 0,08% pro označení N sondy.

Specifikace TENMARS TM84:

- Rozměry: 56 × 38 × 155 (šířka × hloubka × výška)
- Hmotnost: 170g
- Zařízení: měkké pouzdro, baterie, 2 × sonda typu K, návod k použití